

PRODOTTI ABRASIVI

PROPRIETÀ E APPLICAZIONI

Prodotto	Stato	Colore	Classe di tossicità	Grana	Sgrassare	Sbavare	Levigare	Lisciare	Lucidare	Lucidare a specchio	Acciaio	Acciaio temperato	Inox	Metallo duro	Metallo non ferroso	Alluminio	Zinco	Titanio	Ceramica	Metallo prezioso	Plastica
				my		Ra 0.4	Ra 0.4-0.2	Ra 0.2-0.1	Ra 0.1-0.05	Ra 0.025											
Delfinor Abrasiv 600	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	*	***	***	**	***	***	-	**	*	-	-	-	**	-
Delfinor Abrasiv 605	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	**	***	***	*	***	**	-	*	-	-	-	*	*	-
Delfinor Abrasiv 610	polvere	bianco	esente	6	***	***	***	***	*	-	***	***	***	-	***	**	**	**	-	***	*
Delfinor Abrasiv 621	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	*	**	*	**	**	**	-	**	-	-	-	-	**	-
Delfinor Abrasiv 630	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	-	***	***	***	-	***	-	***	**	**	-	-	***	**
Delfinor Abrasiv 640	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	**	***	***	*	***	**	-	*	-	-	-	*	*	-
Delfinor Abrasiv 730	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	**	***	***	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	***
Delfinor Abrasiv 800	polvere	bianco	esente	1	-	-	-	*	***	***	**	**	**	-	**	-	-	*	-	**	-
Delfinor Abrasiv BKD 600	polvere	nero	esente	8-10	***	***	***	**	-	-	***	***	***	***	***	-	-	-	**	-	-
Delfinor Abrasiv BKD 1000	polvere	nero	esente	3-5	*	*	**	***	***	-	***	***	***	***	***	-	-	-	**	-	-
Delfinor Abrasiv BKD 1200	polvere	nero	esente	2.5-3.5	-	*	*	*	**	***	***	***	***	***	***	-	-	-	**	-	-
Delfinor Abrasiv EK 230	polvere	bianco	esente	50-56	***	***	-	-	-	-	***	**	***	-	***	***	***	***	-	**	-
Delfinor Abrasiv EK 400	polvere	bianco	esente	16-18	**	***	**	-	-	-	***	**	***	-	***	***	***	***	-	**	-
Delfinor Abrasiv GS 120	polvere	verde	esente	88-125	***	***	*	-	-	-	***	-	**	-	***	***	***	***	-	**	-
Delfinor Abrasiv GS 300	polvere	verde	esente	30-35	-	-	**	***	-	-	***	-	**	-	***	***	***	***	-	**	-
Delfinor Abrasiv K 120	polvere	grigio	esente	90-125	***	***	-	-	-	-	***	**	***	-	***	***	***	***	*	**	-
Delfinor Abrasiv K 220	polvere	grigio	esente	40-70	***	***	-	-	-	-	***	**	***	-	***	***	***	*	*	**	-
Delfinor Abrasiv SD 300	polvere	grigio	esente	30-35	***	***	-	-	-	-	***	***	***	**	***	*	*	-	*	***	-
Delfinor Abrasiv SD 400	polvere	grigio	esente	16-18	**	***	**	-	-	-	***	***	***	**	***	*	*	-	*	***	-
Delfinor Abrasiv SD 600	polvere	grigio	esente	8-10	*	**	***	*	-	-	***	***	***	**	***	*	*	-	*	***	-
Delfinor Abrasiv TL	polvere	arancione	esente	5	-	-	*	***	***	-	**	*	***	-	-	-	-	-	-	-	**
Pasta lucidante PP20	pasta	bianco	esente	1	-	-	-	-	***	***	***	*	***	-	***	**	***	-	-	***	-
Pasta lucidante PP30	polvere/umido	grigio	esente	1	-	-	-	-	***	***	*	-	-	-	***	*	*	-	-	-	-
Pasta lucidante PP40	pasta	bianco	esente	1	-	-	-	-	***	***	*	-	***	-	*	*	*	-	-	*	-

- non idoneo | * parzialmente idoneo | ** buono | *** ottimo

Nota: prima della lucidatura eseguire, se possibile, la rettifica di grosso o la rettifica fine.



ASPORTAZIONE MEDIA DI MATERIALE (GRAMMI) PER UNITÀ DI TEMPO (ORE)

